

**Garant**

**Rezalna obračalna ploščica za vrtanje SOGX 080407, za svedre z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, HB630**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 234068 UNI    |
| GTIN                  | 4045197697790 |
| Razred artikla        | 21E           |

## Opis

**Primerno za:**

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

**Priporočilo:**

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

## Tehnični opis

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Tip                               | UNI             |
| Serijska                          | Vrtalnik        |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4               |
| ISO-oznaka obračalne ploščice     | SOGX 080407     |
| Zvrst                             | HB630           |
| Rezalni material                  | HM              |
| Podajanje f                       | 0,07 – 0,2 mm/v |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

|                              | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno          | 260 m/min            | P                 |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno          | 240 m/min            | P                 |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno          | 210 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno          | 170 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1400 N/mm            | pogojno primerno  | 140 m/min            | P                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno          | 160 m/min            | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno  | 140 m/min            | M                 |
| GG(G)                        | primerno          | 140 m/min            | K                 |
| Uni                          | primerno          |                      |                   |
| mokro maks.                  | primerno          |                      |                   |