

HOLEX®**DCMT 070204 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260502 HBX020
GTIN	4045197669964
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 070204 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza a_p : 0,1 - 3,75 mmPodajanje f : 0,06 - 0,36 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min**Tehnični opis**

Podajanje f	0,06 - 0,36 mm/v
Lomilec odrezkov	PM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min

Zvrst	HBX020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna