



Digitalna naprava za preizkušanje jakosti odboja, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	495024 1
GTIN	2050002078604
Razred artikla	49G

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje iz prašno barvanega aluminija. Vrednotenje po DIN 50156 in ASTM A956, Rockwell HRC in HRB, Vickers HV, Brinell HB in natezna trdnost jekla. Naprava se lahko uporablja v poljubni usmeritvi (vodoravno, dvigajoče, padajoče ...). Vgrajen pomnilnik za >1.000.000 izmerjenih vrednosti, USB-vmesnik za prenos podatkov na USB-ključ.

Točnost:

± 4 HL (0,5 % pri 800 HL).

Obseg dobave:

Vklj. z udarno sondo tip D, blokom za primerjanje trdote, USB podatkovnim kablom, čistilno ščetko, transportnim kovčkom, polnilnikom in proizvajalčevim certifikatom.

Dodatni pribor:

Naležni obroči za ukrivljene površine, testni bloki z DAkkS-certifikatom in udarne sonde tip DC, DL, D+15, C in G so dobavljive na zahtevo.

Rezervni del:

Priključni kabel za udarno napravo art. 495023.

Tehnični opis

Masa	430 g
------	-------

Podatkovni list

Minimalna masa preizkušanca	2,5 kg
Širina	84 mm
Dolžina	154 mm
Višina	23 mm

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/495024-1>