


Garant**SCMT 09T304, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260742 HB7415
GTIN	4045197672384
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T304 HB7415 Radij rezila: 0,4 mm
Zvrst: HB7415
Lomilec odrezkov: TIS
Globina reza a_p : 0,5 - 1 mm
Podajanje f : 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 70 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 1 mm
Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	TIS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7415

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 70 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje