

Momentni izklopilni vijačnik Vijačnik s sredinskim ročajem, Tip: 711228



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	071109 711228
GTIN	4014586876238
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Izklopilni vijačniki FEIN ACCU TEC so izdelani za najvišje zahteve za precizno vijačenje v serijski proizvodnji. EC-motorji brez ščetk z velikokrat daljšo življenjsko dobo in do 80 % nižjimi stroški vzdrževanja. Zakasnitev ponovnega vklopa po zaključenem vijačenju v izogib »prehitremu praznjenju« ter blokada pred ponovnim vklopom, kadar napolnjenost akumulatorja ne zadošča za vijačenje. Majhne tolerance zatezanja za visoko kakovost vijačenja. Enakomerna natančnost zateznega momenta neodvisno od vrste vijačenja. Vijačniki z možnostjo preizkušanja, vrednost $CmK > 2,0$ pri $\pm 10\%$ (glede na 6 Sigma) po ISO 5393 VDI/VDE 2647. Izklopni vrtilni moment je za 25 % večji od zateznega vrtilnega momenta. Izklopilni vijačnik za Li-ionski akumulator. Brez vzdrževanja do 500.000 vijačenj.

Obseg dobave:

Dobava vključuje le vijačnik brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev in orodja za nastavljanje. Prosimo, da dodatno naročite akumulator, polnilnik akumulatorjev in orodje za nastavljanje točno za ta vijačnik.

Napotek:

Naprave za preverjanje vrtilnega momenta najdete od art. 654300 naprej. Senzorje za vrtilni moment/vrtilni kot najdete pod art. 654381. Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073836 naprej. Kalibriranje po ponudbi.

Tehnični opis

Podatkovni list

Oznaka proizvajalca	ASM 14-6
Napetost akumulatorja	14,4 V
Vpenjalo za orodje	1/4-colski HEX (E 6,3)
Izvedba motorja	EC-motor brez ščetk
Območje vrtilnega momenta	1,2 - 6 Nm
Izvedba	Vijačnik s sredinskim ročajem
Masa vključno z akumulatorjem	1,3 kg
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Območje števila vrtljajev	50 - 600 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 14 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/071109-711228>