


**Garant**

## Keramična brusna telesa Trikotnik, groba, Tip: 0606T



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 501505 0606T  |
| GTIN                  | 4067263129561 |
| Razred artikla        | 58F           |

### Opis

#### Izvedba:

**Keramična brusna telesa** (brusna zrna iz korunda, vezana v keramiki) so **najpogosteje uporabljena drsna brusna telesa** in se lahko **uporabljajo univerzalno**. **Zelo visoka gostota in dober učinek brušenja.**

Visokozmogljiva izvedba za **kratak čas obdelave**. Majhna lastna obraba, dolga življenjska doba.

#### Uporaba:

Za **hitro posnemanje zarobka, zaokrožanje** robov in kot **predhodni korak za poliranje jekla, plemenitega jekla** in drugih **jeklenih zlitin**. Primerno tudi za grobo obdelavo umetne mase in nž-kovin, z nevarnostjo hitrejšega nabiranja umazanije na brusnih telesih in slabšega učinka brušenja.

Oblika **trikotnika** je **najstabilnejša izvedba** z najdaljšo življenjsko dobo. Izjemno primerno za grobo **obdelavo robov** obdelovancev s **preprosto geometrijo**.

### Tehnični opis

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Dolžina             | 6 mm      |
| Stopnja preciznosti | groba     |
| Opis oblike         | Trikotnik |

## Podatkovni list

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Višina                      | 6 mm                |
| Serijska                    | GMT                 |
| Brusno sredstvo             | Običajni korund (A) |
| Kratka za brusno sredstvo   | A                   |
| Značilnost blagovnega imena | groba               |
| Vsebina                     | 3 kg                |
| Vrsta izdelka               | Brusno telo         |

### Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | primerno         |                |            |
| Karbidna trdina   | primerno         |                |            |
| INOX              | primerno         |                |            |
| Ti                | primerno         |                |            |
| GG(G)             | primerno         |                |            |
| CuZn              | pogojno primerno |                |            |
| Uni               | primerno         |                |            |
| mokro maks.       | primerno         |                |            |