

**Vložek za fino struženje KOMET® M302, Tip: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238310 40
GTIN	4047109082380
Razred artikla	24J

Opis**Izvedba:**

K temu paše: št. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 in 268887 K10.

Napotek:

Uporaba s primerno fino nastavljivo glavo B301. Primerne obračalne rezalne ploščice W30 v levi in W30/W57 v nevtralni izvedbi.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TO.X 0902..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 8IP7
Primerno za fino nastavljivo glavo art. 238301	58; 70
Dolžina grobega nastavljanja S	7 mm
Zunanji Ø D ₁	20 mm
Uporabna dolžina L ₁	56 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon
8IP7

239653 8IP7

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke
Celotna dolžina 50 mm

659874 50