



Vložek za fino struženje KOMET® M302, Tip: 70



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238310 70
GTIN	4047109082410
Razred artikla	24J

Opis

Izvedba:

K temu paša: št. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M in 268888 BK8425.

Napotek:

Uporaba s primerno fino nastavljivo glavo B301. Primerne obračalne rezalne ploščice W30 v levi in W30/W57 v nevtralni izvedbi.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 10IP
ISO-oznaka obračalne ploščice	TO.X 1403..
Primerno za fino nastavljivo glavo art. 238301	138; 158; 178
Dolžina grobega nastavljanja S	11 mm
Zunanji Ø D ₁	32 mm
Uporabna dolžina L ₁	131 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon
10IP

239653 10IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 2,8 Nm

211750 2,8

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
10IP

674252 10IP
