

HOLEX**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap Oblika B DIN 371/376, neprevlečeni, M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1271 M8
GTIN	4067263134695
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 131265.****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: Bronasto kaljen navojni profil. **ISO 2 6H**

HSS-E**Tehnični opis**

Vrsta navoja	M
Ø držala D _s	8 mm
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	6,2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	16 mm
Celotna dolžina L	90 mm

Velikost navoja	M8
Ø navoja	8 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 371
Kakovost	ISO 2 6H
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm
Korak navoja	1,25 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serijska	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno

Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN
371/376 M M8

131265 M8