

**APKT 1003 PDER, HBM025, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Razred artikla	GGN

**Opis****Primerno za:**

HOLEX GG2123, GG2124 ter GARANT in HOLEX kotni rezkarji 90° št. 215800–215870.

**Vsebina:**

50 × 215886 UNI

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti

Za  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 4,8$  mm.

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	APKT 1003 PDER
Zvrst	HBM025
Rezalni material	Karbidna trdina
Debelina plošče	3,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al > 10% Si	pogojno primerno	220 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	150 m/min	M
GG(G)	primerno	150 m/min	K
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

APMT 100305 TR Tip UNI

215880 UNI

APKT 1003 PDER Tip UNI

215886 UNI