

HOLEX**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap Oblika B DIN 371/376, neprevlečeni, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1271 M6
GTIN	4067263134688
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 131265.****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: Bronasto kaljen navojni profil. **ISO 2 6H**

HSS-E**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	80 mm
Velikost navoja	M6
Korak navoja	1 mm
Število rezil Z	3
Globine navoja	12 mm
Ø držala D _s	6 mm
Ø navoja	6 mm

4-kotno držalo □	4,9 mm
Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	ISO 2 6H
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Vrsta navoja	M
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serijska	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno

Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN
371/376 M M6

131265 M6