


Garant**Strojni navojni svedri Oblika B, vaporizirano, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2151 M5
GTIN	4067263135050
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 132150.**

Posebej čvrsta oblika.

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. **Vrez oblike B, z močnim lupilnim rezom.****Prednosti:****Optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja** pri odvitju svedra.**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Globine navoja	15 mm
Ø navoja	5 mm
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	4,9 mm
Ø držala D _s	6 mm
Korak navoja	0,8 mm

Število rezil Z	3
Vrsta navoja	M
Celotna dolžina L	70 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Velikost navoja	M5
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

Pribor

Strojni navojni svedri Oblika B M M5

132150 M5