


Garant**Strojni navojni svedri Oblika B, vaporizirano, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2151 M12
GTIN	4067263135098
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 132150.**

Posebej čvrsta oblika.

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. **Vrez oblike B, z močnim lupilnim rezom.****Prednosti:****Optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja** pri odvitju svedra.**Tehnični opis**

Ø navoja	12 mm
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	M
4-kotno držalo □	7 mm
Ø držala D _s	9 mm
Velikost navoja	M12
Število rezil Z	3

Globine navoja	36 mm
Ø osnovne izvrtine	10,2 mm
Korak navoja	1,75 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Kakovost	ISO 2X 6HX
Celotna dolžina L	110 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

Pribor

Strojni navojni svedri Oblika B M M12

132150 M12