


HOLEX**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5256 M5
GTIN	4067263135210
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: Bronasto kaljen navojni profil.

Tehnični opis

4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Globine navoja	12,5 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,8 mm
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Ø držala D _s	6 mm

Rezalni material	HSS E
Vrsta navoja	M
Celotna dolžina L	70 mm
Ø navoja	5 mm
Velikost navoja	M5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M M5

135255 M5