


**HOLEX****Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirano, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1856 M16
GTIN	4067263135418
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Oblika C** (presevani del 2–3 korake navoja).**Kot art. 135855.****Tehnični opis**

Standard	DIN 371
4-kotno držalo □	9 mm
Korak navoja	2 mm
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	110 mm
Število rezil Z	4
Velikost navoja	M16
Ø navoja	16 mm
Ø osnovne izvrtine	14 mm
Število vpenjalnih utorov	4

Vrsta navoja	M
Kakovost	ISO 2 6H
Globine navoja	48 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

---

## Pribor

Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M16

135855 M16