


**Garant****Strojni navojni svedri, vaporizirano, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5451 M4
GTIN	4067263135289
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot art. 135450.**Posebej čvrsta oblika. **HSS-E****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	3,4 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Ø navoja	4 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	4,5 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	8 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Število rezil Z	3
Velikost navoja	M4

Standard	DIN 371
Korak navoja	0,7 mm
Vrsta navoja	M
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

## Pribor

Strojni navojni svedri M M4	135450 M4
Strojni navojni svedri6G M M4	135600 M4