


HOLEX**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5256 M6
GTIN	4067263135227
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: Bronasto kaljen navojni profil.

Tehnični opis

Korak navoja	1 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Velikost navoja	M6
Število vpenjalnih utorov	3
Globine navoja	15 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Vrsta navoja	M
Ø navoja	6 mm

Ø osnovne izvrtine	5 mm
Število rezil Z	3
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M M6

135255 M6