

**Fino nastavljiva glava KOMET® B301, Ø Dmin: 158mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238301 158
GTIN	4047109005785
Razred artikla	24B

Opis**Izvedba:****S priključkom ABS® B301, za vpenjanje vložkov za fino izstruževanje M302.**

Najmanjši korak primika znaša na črtico 0,002 mm v Ø z nonijem. Centralno dovajanje hladilnega sredstva do rezila.

Uporaba:**Za izvrtanje od Ø 29,5 do 199 mm.**

Premikanje vložka v vpetem položaju za največjo natančnost delovanja.

Napotek:

Primerni vložek za fino izstruževanje art. 238310 (M302) in obračalne rezalne ploščice (glejte kataloško skupino 26) naročite posebej.

z notranjim hlajenjem: da

Območje vretena: 158 - 179 mm

Prevesna dolžina L₁: 90 mm

ABS®, Ø držala D_s: 100

Uporaba: 238310 70

Garnitura vpenjalnih vijakov: 249900 SW10

Tehnični opis

ABS®, Ø držala D _s	100
Območje vretena	158 - 179 mm
Uporaba	238310 70

Minimalni $\varnothing D_{\min}$	158
Prevesna dolžina L_1	90 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	249900 SW10
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Vložek za fino struženje KOMET® M302 Tip 70	238310 70
Garnitura vpenjalnih vijakov DIN 913 10-delna Pogon SW10	249900 SW10