

**Garant****Lamelni brusni disk speed+ CER, ravni, Ø 125 mm, Zrnatost: 40**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG5239 40
GTIN	4067263136699
Razred artikla	GGN

## Opis

### Izvedba:

- **Kakovostna, keramična brusna zrna (CER) s samodejnim ostrenjem za maksimalno zmogljivost brušenja in nizko silo pritiskanja.**
- **S prevleko za aktivno hladno brušenje.**
- **Trpežna mešanica poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.**
- **Ergonomičen brusni krožnik iz poliestra z dušenjem vibracij (z zamikom).**
- **Za najboljše rezultate pri delu z zmogljivimi kotnimi brusilniki.**

**speed+** – optimizirana razporeditev lamel za dela, podobna **agresivnemu brušenju** s fiberdiskom.

Ustreza 565239.

### Uporaba:

Obdelava robov in brušenje površine.

## Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Vsebina	100
Zrnatost	40

Ø plošče	125 mm
Opis oblike	ravna
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
prevleka za aktivno, hladno brušenje	da
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 125 mm
maksimalna obodna hitrost	INOX
Vrsta izdelka	80 m/s
	Lamelni brusni disk

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Lamelni brusni diskspeed+ CER, ravni Zrnatost 40	565239 40
--	-----------

