

**Garant****Lamelni brusni disk speed ZA, ravni, Ø 115 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5274 60
GTIN	4067263136750
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

- Vrhunski cirkonijev korund (ZA) za maksimalno zmogljivost brušenja.
- Trpežna tkanina iz mešanice poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.
- Stabilen krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
- Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
- Za najboljše rezultate pri delu z manj ali bolj zmogljivimi kotnimi brusilniki.

**speed** – ravna razporeditev lamel za **velik volumen odrezkov** in dolgo življenjsko dobo. Ustreza 565274.

**Uporaba:**

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.

**Tehnični opis**

Opis oblike	ravna
Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	60
Vsebina	100

Ø plošče	115 mm
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Lamelni brusni diskspeed ZA, ravni Zrnatost 60

565274 60