

Garant**Komplet roto rezkarjev GARANT Master Uni – srednjih****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5220 D1210
GTIN	4067263135845
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča **visoko zmogljivost odrezovanja** pri **izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine. Ustreza št. 540220.

- **Močno odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.**

Ø držala 6 mm.

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC-strojih. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Napotek:

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje roto rezkarja in mazanje.

Tehnični opis

Vsebina	10
Ø glave	12 mm
Ø držala	6 mm
Vrsta ozobja	Neenakomerno ozobljenje
Stopnja preciznosti ozobljenja	sredstvo
Opis oblike	Krogla
Serija	GARANT Master Uni
Celotna dolžina	51 mm
Dolžina glave	10 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		

Pribor

Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje Tip D1210

540220 D1210