

**Garant****Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, Karbidna trdina, Tip: M1225****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG5220 M1225  |
| GTIN                  | 4067263137559 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Opis****Izvedba:**

**Na novo razvita inovativna geometrija ozobja** omogoča **visoko zmogljivost odrezovanja** pri **izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine. Ustreza št. 540220.

- **Močno odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.**

Ø držala 6 mm.

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC-strojih. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

**Napotek:**

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje roto rezkarja in mazanje.

**Tehnični opis**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Dolžina glave                  | 25 mm                   |
| Opis oblike                    | Koničasti stožec        |
| Serija                         | GARANT Master Uni       |
| Ø držala                       | 6 mm                    |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | sredstvo                |
| Celotna dolžina                | 65 mm                   |
| Vrsta ozobja                   | Neenakomerno ozobljenje |
| Ø glave                        | 12 mm                   |
| Vsebina                        | 10                      |
| Rezalni material               | Karbidna trdina         |
| Vrsta izdelka                  | Roto rezkar             |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| INOX              | primerno         |                |            |
| Ti                | primerno         |                |            |
| GG(G)             | primerno         |                |            |
| Uni               | primerno         |                |            |

## Pribor

Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje Tip M1225

540220 M1225