

HOLEX**TMSERROR, Primerjava zrnatosti: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5880 40
GTIN	4067263137795
Razred artikla	00N

Opis**Izvedba:**

Brusilni valjček Ø 100 x 100 mm pahljačaste lamelne zasnove. Odprtina Ø 19 mm z utorom za različne vložke.

kot 568480.

Sinusno zložena brusna koprena brez odrezanih robov.

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Funkcija:

Različno zaklepanje pomeni, da lahko z edinstveno izdelanim ključem odprete in zaprete samo **eno** ključavnico oz. cilinder.

Uporaba:

Valovita brusna koprena – za matiranje in poliranje brez robov (**kot art. 568480**).

Vsebina:

8 valjčkov/vez.

Obseg dobave:

Obešanka z 3 ključema.

Napotek:

Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Za izravnavo širine pri ozkih valjih Ø 100 x 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

Tehnični opis

Kratice za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Ø valja	100 mm
Širina valja	100 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100 × 100 mm
Vrsta izdelka	Pahljačasti brusni valj iz koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Karbidna trdina	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085880 40
--	-----------