

Tovorni trak, 2-delni, z ragljo in s koničastim kavljem, Dolžina: 10m**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086220 10
GTIN	4049924500087
Razred artikla	08Z

Opis**Izvedba:**

Posebno močni neraztezni poliestrski trakovi z dolgotrajno poliuretansko prevleko (EN 12195-2). Robustne, proti koroziji odporne raglje in bremenski kavliji s preprostim upravljanjem.

Uporaba:

Za **vezanje**, **vpenjanje** in **povezovanje** bremen v delavnici in pri transportu.

Napotek:

Povezovalni trakovi niso opremljeni z barvno kodo. Barve lahko odstopajo.

Tehnični opis

Ročna sila prednapenjanja (50 daN)	300 daN
Širina traku	50 mm
Dolžina	10 m
Maksimalna povezovalna sila LC	2000 daN
Standard	EN12195-2
Vrsta izdelka	Povezovalni tovorni trakovi