

**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtnanje v polno KOMET KUB Quatron®
Držalo ABS®, 3×D, Ø DC m7: 26,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	235505 26,5
GTIN	4047109026681
Razred artikla	24P

Opis**Izvedba:****Z držalom ABS®.****Uporaba:**

Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Napotek:Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.**Vrtnanje z zamikom glede na gred do $V_{maks} = 0,25$ mm**, npr. z napravo za nastavitev ekscentra št. 239010–239012.Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS®, Ø držala D_s	50 mm
Uporabna dolžina L_1	81 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 07T308 23-..
Število rezil Z	1
Serija	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	26,5
Celotna dolžina L	147 mm
Prevesna dolžina L _A	116 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	Izdolbitev
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	sodčasta
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP1	239652 8IP1
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3