

**TNGA 160404, PT600M, Področje uporabe: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255842 GG
GTIN	4960664546350
Razred artikla	25F

**Opis****Izvedba:**

**Keramične obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT.

Zvrst: PT600M

Posnetje: T02025

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 150 - 550 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,15 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Posnetje	T02025
Področje uporabe	GG
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 550 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Zvrst	PT600M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNGA 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje