

**VNGA 160408, PT600M, Področje uporabe: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255857 HART
GTIN	4960664546671
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:****Keramične obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT.

Zvrst: PT600M

Posnetje: S02025

Globina reza a_p : 0,1 - 0,9 mmPodajanje f : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 200 m/min**Tehnični opis**

Področje uporabe	HART
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Posnetje	S02025
Globina reza a_p	0,1 - 0,9 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 200 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PT600M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNGA 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje