

**Garant****HPC-sveder GARANT Master Steel VHM cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 3,00-Xmm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122470 3,00-X |
| GTIN                  | 4067263140146 |
| Razred artikla        | 11E           |

**Opis****Izvedba:**

**Robustna zasnova svedra in optimizirana posebna konica za najboljše možno tvorjenje in varno lomljenje odrezkov s hkratnimi povečanimi podajalnimi vrednostmi. Nadalje razvita mikrogeometrija, konveksna oblika rezalnega roba in brušenje stožčastega plašča za dodatno stabilnost glavnega rezila. Optimizirana geometrija vpenjalnega utora in patentirana geometrija čelne ploskve za zanesljivo odstranjevanje odrezkov v jeklenih materialih in litem železu. Visoko zmogljivi premaz najnovejše generacije.**

**Napotek:**

Dolžina utorov  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite s št. **122471/122476**.

Oblika **HE**: naročite z art. **122470/122475** in **129100HE**.

**Tehnični opis**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Standard                                     | DIN 6537 K |
| Dolžina utorov $L_c$                         | 20 mm      |
| Toleranca nazivnega Ø                        | h7         |
| Ø držala $D_s$                               | 6 mm       |
| Število rezil Z                              | 2          |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$ | 15,5 mm    |
| Celotna dolžina L                            | 62 mm      |

## Podatkovni list

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Ø območja              | 3 - 3,75 mm      |
| Serija                 | Master Steel     |
| Prevleka               | TiAlN            |
| Rezalni material       | VHM              |
| Izvedba                | 4×D              |
| Kot konice             | 140 stopinj      |
| Držalo                 | DIN 6535 HA s h6 |
| Notranje hlajenje      | ne               |
| Strategija odrezovanja | HPC              |
| Polstandardno          | da               |
| Barvni prstan          | zelena           |
| Vrsta izdelka          | Spiralni svedri  |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm  | primerno   | 115 m/min      | P          |
| Jeklo < 750 N/mm  | primerno   | 105 m/min      | P          |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno   | 100 m/min      | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno   | 70 m/min       | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno   | 60 m/min       | P          |
| GG                | primerno   | 110 m/min      | K          |
| GGG               | primerno   | 75 m/min       | K          |
| Uni               | primerno   |                |            |
| mokro maks.       | primerno   |                |            |
| suho              | primerno   |                |            |