


**Primež za brušenje in kontrolo, z vretenom, Širina čeljusti A: 65mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363550 65
GTIN	4045197313560
Razred artikla	38F

Opis**Izvedba:**

· **Kaljeno jeklo; z vseh strani precizno brušeni.**

Uporaba na 4 različnih straneh (na osnovni, čelni in dveh stranskih ploskvah).

Z vodoravno **brušeno prizmo**.

Funkcija:

Sistem z vlekom navzdol – na premično čeljust deluje sila v smeri navzdol zaradi sile vpetja, zato med delovnim postopkom ne more priti do privzdigovanja obdelovanca ali poskakovanja orodja.

Uporaba:

Za **natančno obdelavo in kontrolo**.

Točnost:

Znotraj **0,003 mm / 100 mm** (natančnost sistema).

Obseg dobave:

Vklj. z upravljalno ročico.

Tehnični opis

Celotna dolžina a	220 mm
maksimalno območje vpenjanja b	100 mm
Masa	4,3 kg
Širina čeljusti A	65 mm
Višina čeljusti C	37 mm

Celotna širina B	65 mm
Vrsta izdelka	Kontrolni primež