

**Garant****Kolutni rezkar z navojem Širina  $a_p = 4$  mm,  $\varnothing D$ : 80mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218540 80
GTIN	4045197849519
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

### Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

### Napotek:

Kolutni rezkar, dobavljiv do  $\varnothing D = 200$  mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP9**.

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
maksimalna globina zareze $a_{e \text{ maks}}$	22,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Vpenjalni navoj M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	35 mm

Ø rezila D <sub>c</sub>	80 mm
efektivno število rezil Z <sub>ef</sub>	5
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
Širina a <sub>p</sub>	4 mm
Izvedba držala	z navojem
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1102
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219948
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP