



## Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4xD, Ø DC m7: 15mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	235507 15
GTIN	4047109091092
Razred artikla	24P

### Opis

#### Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520 – 236576. Ni primerno za obdelavo VA-jekla.

#### Napotek:

Uporaba le pri **stabilnih** pogojih na stroju.

**Vrtanje z zamikom glede na gred do  $V_{max} = 0,25$  mm**, npr. z napravo za ekscentrično vrtanje art. 239010 – 239012.

Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

### Tehnični opis

Uporabna dolžina $L_1$	60 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 050204 13–...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Število rezil Z	1
ABS®, Ø držala $D_s$	50 mm
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	15
Celotna dolžina L	126 mm
Prevesna dolžina $L_A$	95 mm

Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4×D
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

## Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 6IP1	239652 6IP1
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6