

Garant**Kolutni rezkar z navojem Širina ap = 6 mm, Ø D: 50mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 218544 50 |
| GTIN | 4045197850003 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Napotek:

Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Dolžina vratu L ₁ | 15 mm |
| Ø rezila D _c | 50 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | SNHX |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Vpenjalni navoj M | M16 |
| Ø D ₁ h ₆ | 17 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| Celotna dolžina L_{celotna} | 35 mm |
| efektivno število rezil Z_{ef} | 2 |
| maksimalna globina zareze $a_{\text{e maks}}$ | 14 mm |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 4 |
| Širina a_p | 6 mm |
| Izvedba držala | z navojem |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SN.. 1203 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219950 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |