

**Garant****Kolutni rezkar z navojem Širina  $a_p = 6$  mm,  $\varnothing D$ : 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218544 80
GTIN	4045197850027
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

**Uporaba:**

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

**Napotek:**

Kolutni rezkar, dobavljiv do  $\varnothing D = 200$  mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ rezila $D_c$	80 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$	22,5 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	35 mm

efektivno število rezil $Z_{ef}$	4
Vpenjalni navoj M	M16
Število rezalnih obračalnih ploščic	8
Širina $a_p$	6 mm
Izvedba držala	z navojem
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1203
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219950
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2