

Garant**Povrtna glava VHM HPC H7, jeklo za skožnje izvrtine, TiAlN, Nazivni Ø D: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239720 10
GTIN	4045197575463
Razred artikla	23A

Opis**Izvedba:**

Sistem zamenljivih povrtnih glav, **končno brušenih za prileg IT7**. Geometrija rezil je prilagojena namenu uporabe.

Sistemski krožni tek $\leq 5 \mu\text{m}$ (glede na glavo in držalo) v nameščenem položaju.

S kratkimi rezili in spiralo v levo.

Uporaba:

Za skožnje izvrtine.

Za HPC-/HSC-povrtavanje.

Napotek:

Skupna uporabna dolžina = L_1 (vpenjalo št. 239740/239745) + l (zamenljiva glava št. 239710 do 239720).

Primeren vpenjalni ključ art. 219987. Nastavki za momentni ključ art. 219986.

Druge velikosti so dobavljive po naročilu.

Tehnični opis

Nazivni Ø D	10 mm
Dolžina glave l	18 mm
Velikost vpenjalnega trna	10 mm
Dolžina rezil l_1	10 mm
Število rezil Z	6

Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ²	0,6 mm/v
Zev ključa	8 mm
Serija	TopCut
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca vrtnja	H7
Uporaba pri načinu vrtnja	pri zaprti izvrtini
Strategija odrezovanja	HPC
z notranjim hlajenjem	da
Polstandardno	da
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za povrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	120 m/min	P
GG	primerno	80 m/min	K
G GG	primerno	60 m/min	K
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		