



TDKT 1505PDR, IC810, Tip: GGG



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226579 GGG
GTIN	7291075312720
Razred artikla	19A

Opis

Izvedba:

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$. Za natančne kote 90° izberite $a_p = 10$ mm.

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serija	HELI3MILL
Oznaka proizvajalca	HM390 TDKT 1505PDR IC810
Radij rezila	0,8 mm
Tip	GGG
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Podajanje f_z	0,21 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TDKT 1505PDR

Podatkovni list

Geometrija	PDR
Zvrst	IC810
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	240 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		