

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/09mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Razred artikla	21T

Opis

Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Garnitura vzmeti	259044 4
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Podložna ploščica	259031 27
Srednji premik L_3	17 mm
Kolenska ročica	259015 10
ISO-oznaka držala	A25R PCLNR/L09
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	25 mm

Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 12	259018 12
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Kolenska ročica Tip 11	259015 11
Podložna ploščica Tip 27	259031 27
Garnitura vzmeti10-del. Tip 4	259044 4
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500