

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7710, Oznaka tip W83: 18-210****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236554 18-210
GTIN	4047109085589
Razred artikla	24Q

Opis**Izvedba:**

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Napotek:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron® art. 235500 – 235505.

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtnje v polno!

Tip: Alu

ISO-oznaka obračalne ploščice: SOEX 060306

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²: 0,16 mm/v

Tehnični opis

Oznaka	18-210
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 060306
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7710

Tip	Alu
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
CuZn	primerno	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno	150 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		