



Gladilni kamen iz oksidne keramike Degussit polfina (M), Dolžina × širina: 100X25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558980 100X25
GTIN	4045197407320
Razred artikla	53D

Opis

Izvedba:

Sintrana keramika iz aluminijevega oksida brez veziv z izredno veliko trdoto zagotavlja izredno obstojnost robov in profilov orodij za fino brušenje (sintetični rubin), za izredno kakovost obdelave površin.

Precizni **gladilni kamni** zrnatosti:

srednja (M) (Ra pribl. 10 µ, približno zrnatost 600).

Uporaba:

Za precizna dela pri izdelavi orodij in kalupov, na področju finomehanike, optične in steklarske industrije, proizvodnje porcelana itn. Za izdelavo robov, zarez in za spreminjanje oblike.

Tehnični opis

Višina	10 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Širina	25 mm
Zrnatost	600
Dolžina	100 mm
Serija	Degussit®
Brusno sredstvo	Aluminij-oksidna keramika
Vrsta izdelka	Gladilni kamen

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		