

**CNMG 120408, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250104 CA6525
GTIN	4960664513116
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Lomilec odrezkov	MQ
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje