

**Garant****CNMG 09T308, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje