

Diamantni gladilni kamen v lesenem etuiju, Kratica za brusno sredstvo / zrnatost μm : D25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	559000 D25
GTIN	2050001025395
Razred artikla	56Z

Opis

Izvedba:

Enakomerno razporejena diamantna obloga, vezana s plastjo niklja. **Skoraj neomejena življenjska doba!**

Uporaba:

Za ostrenje in glajenje orodij za obdelavo kovin in lesa. Za jekla, HSS in karbidno trdino. Za majhna ali koničasta orodja uporabite stran, ki ima neprekinjeno prevleko.

Ni primerno za piljenje.

Diamantna gladilna plošča z večjo brusno površino, v lesenem etuiju. Za fine površine in fino brušenje.

Napotek:

Ne uporabljati na suho, ampak z vodo oz. petrolejem.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	fina
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Dolžina	150 mm

Širina	52 mm
Višina	16 mm
Pakiranje	Leseni etui
Vrsta izdelka	Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		