



## Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: AS1225



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540260 AS1225
GTIN	4027497036264
Razred artikla	56L

### Opis

#### Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar LUKAS** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Valjasta oblika** (ZYAS), **s čelnim ozobjem.**

#### Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Valj s čelnim ozobljenjem

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 25 mm

Celotna dolžina: 65 mm

Ø držala: 6 mm

### Tehnični opis

Kratice ozobja	Z7
Dolžina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Oblika	AS1225
Vrsta ozobja	križno ozobljeni

Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Celotna dolžina	65 mm
Ø glave	12 mm
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar