



Brusni stroj z dvema brusnima ploščama ECO, 230 V, Tip: W175



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 077502 W175 |
| GTIN | 2050001694614 |
| Razred artikla | 03S |

Opis

Izvedba:

Stacionarni brusni stroj na enofazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama z **zelo tihim motorjem, ki ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Veliki ščitniki za oči** zagotavljajo visoko stopnjo zaščite uporabnika. Naležne površine za obdelovanec so **nastavljive brez orodja. Zaščita proti ponovnemu zagonu** preprečuje neželjeni ponovni zagon stroja po izpadu napajanja.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Z brusnimi ploščami z običajnim korundom NK36 in NK60.

Napotek:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100 in art. 568733.

Primerno strojno stojalo art. 077513, vel. DS04, z adaptersko ploščo art. 077515, vel. ECO.

Poraba moči: 520 W

Maksimalno število vrtljajev: 2900 min⁻¹

Ø brusne plošče D: 175 mm

Širina brusne plošče T: 20 - 25 mm

Ø izvrtine brusne plošče H: 32 mm

Masa: 18 kg

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|--|
| Masa | 18 kg |
| Poraba moči | 520 W |
| Oznaka proizvajalca | W175 |
| Maksimalno število vrtljajev | 2900 min ⁻¹ |
| Širina brusne plošče T | 20 - 25 mm |
| Ø izvrtine brusne plošče H | 32 mm |
| Ø brusne plošče D | 175 mm |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Vrsta izdelka | Brusni stroj z dvema brusnima ploščama |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80 | 596310 SC80 |
| Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80 | 596100 EK80 |
| Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK36 | 596310 NK36 |
| Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip C800 | 596200 C800 |
| Strojno stojalo Primerno za stroj DS04 | 077513 DS04 |
| Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60 | 596310 EK60 |
| Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80 | 596200 EK80 |
| Adapterska plošča za ECO-DS04 Primerne za ECO | 077515 ECO |
| Ščitnik za oči za art. 077502 Tip ECO | 077509 ECO |
| Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60 | 596310 NK60 |
| Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip C800 | 596100 C800 |

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj $D \times G \times V$ (mm)
Tip NK60

596200 NK60

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj $D \times G \times V$ (mm)
Tip EK80

596310 EK80

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj $D \times G \times V$ (mm)
Tip EK60

596200 EK60

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj $D \times G \times V$ (mm)
Tip SC80

596200 SC80

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj $D \times G \times V$ (mm)
Tip SC80

596100 SC80