

**CNMG 120408 Wiper, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	WP
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,06 - 0,42 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 590 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje