



## Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® cilindrično držalo, 5×D, Ø DC m7: 17mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236602 17
GTIN	4047109191662
Razred artikla	24P

### Opis

#### Izvedba:

- Največja zmogljivost in življenjska doba zaradi optimalne trdnosti osnovnega telesa in specialne obdelave površine.
- Najboljša točnost mer pri najtežjih pogojih vrtanja.
- Manjši stroški skladiščenja zaradi identičnih notranjih in zunanjih obračalnih ploščic.
- Vrtanje z zamikom glede na os je mogoče do  $v_{max} = 0,25$  mm. Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Toleranca izvrtine:  $D - 0,1/+ 0,35$

#### Uporaba:

- Pri ekstremnih obdelovalnih pogojih.

Z obračalnimi ploščicami art. 236605 – 236610.

#### Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

#### Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

#### Napotek:

Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.

Izvedba  $2 \times D$  in  $3 \times D$  z držalom ABS® ter colske velikosti so dobavljive po ponudbi.

### Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 050204 12-...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Uporabna dolžina $L_1$	85 mm

Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Število rezil Z	1
Dolžina držala L <sub>s</sub>	50 mm
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	17
Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	102 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	5×D
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 6IP1	239652 6IP1