

**Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: C0820****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540260 C0820
GTIN	4027497038169
Razred artikla	56L

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Okrogli valj** (WRC).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli valj

Ø glave: 8 mm

Dolžina glave L₁: 20 mm

Celotna dolžina: 60 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	20 mm
Kratka ozobja	Z7
Opis oblike	Okrogli valj
Oblika	C0820

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Celotna dolžina	60 mm
Ø glave	8 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar