



Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: A0616



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540260 A0616
GTIN	4027497035182
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Valjasta oblika (ZYA), brez čelnega ozobja.**

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Valj brez čelnega ozobja

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave L₁: 16 mm

Celotna dolžina: 50 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	16 mm
Celotna dolžina	50 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Opis oblike	Valj brez čelnega ozobja

Oblika	A0616
Kratica ozobja	Z7
Ø glave	6 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar