



## Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: A1020



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540260 A1020
GTIN	4027497035908
Razred artikla	56L

### Opis

#### Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar LUKAS** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Valjasta oblika (ZYA), brez čelnega ozobja.**

#### Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Valj brez čelnega ozobja

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 20 mm

Celotna dolžina: 60 mm

Ø držala: 6 mm

### Tehnični opis

Opis oblike	Valj brez čelnega ozobja
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Celotna dolžina	60 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni

Oblika	A1020
Kratica ozobja	Z7
Ø glave	10 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar