

**Garant****Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: D0605****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540350 D0605
GTIN	4045197222428
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

**Roto rezkarji GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

**Dolžina držala 200 mm** (možnost prilagoditve dolžine).

Držalo Ø 6 mm. **Oblika D, krogla** (KUD).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Stroj vklopite šele, ko je rezkalni čep že potopljen v obdelovanec.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Krogla

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave: 5 mm

Celotna dolžina: 205 mm

Ø držala: 6 mm

**Tehnični opis**

Oblika	Okrogla glava
Ø glave	6 mm
Opis oblike	Krogla
Kratica ozobja	Z7
Celotna dolžina	205 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	5 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		