



## Plošče za grobo brušenje PREMIUM\*\*\* RONDELLER, Ø 115 mm, Zrnatost: 36



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 560910 36     |
| GTIN                  | 9003179082250 |
| Razred artikla        | 53T           |

### Opis

#### Izvedba:

Patentirane plošče za grobo brušenje, z visoko fleksibilnostjo, hladno brušenje, z zelo dobrim odvajanjem obruskov in **mirnim tekom pri pri majhni emisiji hrupa.**

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).**
- **Kot brušenja 20° do 30°**
- **Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s , za brušenje zvarov, površin in robov.**

#### Uporaba:

**Univerzalno uporabni za jeklo, INOX (VA), litine, nž-kovine in duroplaste, za brušenje površin ter za obdelavo pločevinastih delov in zvarov.**

Ø izvrtine: 22,23 mm

### Tehnični opis

|            |          |
|------------|----------|
| Ø izvrtine | 22,23 mm |
|------------|----------|

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zrnatost                      | 36                         |
| Maksimalno število vrtljajev  | 13300 min <sup>-1</sup>    |
| Ø plošče                      | 115 mm                     |
| Kratica za brusno sredstvo    | A                          |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 %                    |
| Značilnost blagovnega imena   | Ø 115 mm                   |
| priporočen nastavni kot       | 20-30 stopinj              |
| za material                   | Nž-kovine in barvne kovine |
| za material                   | Jeklo                      |
| za material                   | INOX                       |
| za material                   | Litina                     |
| maksimalna obodna hitrost     | 80 m/s                     |
| Vrsta izdelka                 | Plošče za grobo brušenje   |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | pogojno primerno |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | pogojno primerno |                |            |
| INOX              | primerno         |                |            |
| Ti                | pogojno primerno |                |            |
| GG(G)             | primerno         |                |            |
| CuZn              | primerno         |                |            |
| Umetna masa, GFK  | primerno         |                |            |
| Uni               | primerno         |                |            |
| suho              | primerno         |                |            |

